



## SOUDAFOAM COMFORT

### TANIM

Soudafoam Comfort, kullanıma hazır, tek bileşenli, kendinden yapışkanlı poliüretan köpük. Patentli akıllı tabanca sistemi (Genius Gun system) sayesinde poliüretan köpük uygulaması çok kolay ve hassas hale gelir. Kısmen kullanılan teneke kutunun birkaç hafta boyunca tekrar uygulanabilir olması için kalıptan basma pipeti kullanım sonrası kapatılabilir.

### ÖZELLİKLER

- Mükemmel boyutsal kararlılık – büzülme ve art-genişleme yok.
- Mükemmel boşluk doldurma özelliği
- Tüm yapı yüzeyleri üzerinde mükemmel yapışma özelliği (PE, PP ve PTFE hariç)
- Termal ve akustik anlamda yüksek izolasyon değerleri.
- Mükemmel kurulum performansı.

### UYGULAMALAR

- Kapı ve pencere çerçeveleri montajı
- Boşluk doldurma.
- Çatı konstrüksiyonlarında sızdırmazlık sağlanması, boşluk ve açıklıkların doldurulması.
- Akustik ekran oluşturulması
- Bir ses yalıtımı tabakası oluşturulması.
- Soğuk depolama tesislerinde izolasyon iyileştirilmesi
- Diğer tüm yaygın poliüretan köpük uygulamaları

### KULLANIM UYARILARI

Teneke kutuyu yaklaşık 30 dk çalkalayınız. Üst kapağını açın ve belirtilen şekilde eldiven giyin. Aplikatör tüpünü dik konuma getirin. Temiz ve yağ ve tozdan arındırılmış olması gereken yüzeye hafifçe su püskürtün.

Kutuyu etrafında döndürün ve tetik üzerine basıç uygulayarak köpüğü basın.

Köpük sertleşme işlemi sırasında genişlemeye devam edeceği için boşlukları %30-40 oranında doldurun.

Uygulama boyunca kutuyu düzenli olarak çalkalayın.

Köpük çok sayıda levhaya uygulanacaksa, her köpük tabakası arasını nemlendirin. Uygulama sonunda, kapama tapası ile aplikatör tüpün kapağını kapatın ve tutucunun içine itin. Kapağını kapatın.

Eğer doğru kapatıldıysa, kutu 6 haftaya kadar tekrar kullanılabilir.

Sertleşmemiş köpük, köpük temizleyicisi veya aseton ile temizlenebilir.

Sertleşmiş köpük yalnızca mekanik olarak temizlenebilir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C +30°C arası



### DOSYA YÜKLEME



Yüksek çözünürlüklü resim



Teknik Veri Dosyası

